

fetra[®]
....**Vagonet cu pereți din tablă de oțel, cu 5 suprafețe de încărcare, Tip: 5493****Date comandă**

Numărul de comandă	919883 5493
GTIN	4017976019192
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Construcție din oțel-cornier cu mâner de împingere tip țeavă. Pereți frontali, perete longitudinal, ușă batantă și acoperiș placate cu tablă de oțel galvanizat cu grosime de 1 mm. Ușă batantă dublă din oțel cornier cu încuietoare cu cremon cu pârghie de pivotare și butuc cilindric. 1 raft fix și 4 detașabile din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Sistem central de frânare TOTALSTOP la roțile de ghidaj.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Adâncimea platformei de încărcare	780 mm
Înălțime platformă de încărcare 1	292 mm
Înălțime platformă de încărcare 2	582 mm

Adâncime	845 mm
Ø roții	200 mm
Înălțime platformă de încărcare 4	1182 mm
Capacitate portantă totală	750 kg
Lățime	1370 mm
Înălțime platformă de încărcare 3	882 mm
Înălțime platformă de încărcare 5	1482 mm
Greutate	199 kg
Capacitate portantă per raft	90 kg
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Materialul roții	TPE
Înălțime	1792 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100
Tip produs	Vagonet