

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Vagonet cu pereți din tablă de oțel, cu 5 suprafețe de încărcare, Tip: 5492****Date comandă**

Numărul de comandă	919883 5492
GTIN	4017976019185
Clasa articolului	96F

**Descriere****Execuție:**

Construcție din oțel-cornier cu mâner de împingere tip țeavă. Pereți frontali, perete longitudinal, ușă batantă și acoperiș placate cu tablă de oțel galvanizat cu grosime de 1 mm. Ușă batantă dublă din oțel cornier cu încuietoare cu cremon cu pârghie de pivotare și butuc cilindric. 1 raft fix și 4 detașabile din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile. Sistem central de frânare TOTALSTOP la roțile de ghidaj.

**Standard:****EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime platformă de încărcare 3	882 mm
Capacitate portantă totală	750 kg
Înălțime platformă de încărcare 5	1482 mm

Înălțime platformă de încărcare 2	582 mm
Înălțime platformă de încărcare 4	1182 mm
Greutate	162 kg
Înălțime platformă de încărcare 1	292 mm
Adâncimea platformei de încărcare	680 mm
Capacitate portantă per raft	90 kg
Adâncime	745 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Lățime	1170 mm
Înălțime	1792 mm
Materialul roții	TPE
Ø roții	200 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	100
Tip produs	Vagonet