

**Șubler digital TESA-CAL IP67, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412760 200
GTIN	7630041148657
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ecran mare, contrastant, înălțimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcționare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute și oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS. Protecție de jur-împrejur împotriva lichidelor. Cu rolă de acționare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Rolă de acționare	da
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	50 mm

Decuplare automată	da
Comutare Stand-by	da
Standard	ISO 13385
Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Citire	0,0005 inch
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------