



Șubler digital TESA-CAL IP67, Domeniu de măsurare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	412760 300
GTIN	7630041148664
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ecran mare, contrastant, înălțimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcționare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute și oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS. Protecție de jur-împrejur împotriva lichidelor. Cu rolă de acționare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Rolă de acționare	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Citire	0,0005 inch
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Citire	0,01 mm
Decuplare automată	da

Calibrarea	A1
Tijă adâncime existentă	da
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Comutare Stand-by	da
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	64 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Standard	ISO 13385
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------