

**Șubler digital TESA-CAL IP67, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412760 150
GTIN	7630041148633
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

Ecran mare, contrastant, înălțimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcționare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute și oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS. Protecție de jur-împrejur împotriva lichidelor.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Descriere tehnică**

Citire	0,01 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Standard	ISO 13385

Decuplare automată	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Lungimea ciocului	40 mm
Comutare Stand-by	da
Tijă adâncime existentă	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------