



## Șubler digital TESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412759 150
GTIN	7630041148640
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Ecran mare, contrastant, înălțimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcționare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute și oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS. Protecție de jur-împrejur împotriva lichidelor.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Decuplare automată	da
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da

Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	mm / inch
Comutare Stand-by	da
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Tijă adâncime existentă	da
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKK Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
-------------------------------------------------------	---------------