



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Podest pentru mașină reglabil pe înălțime, mobil, Număr de trepte, inclusiv platformă: 1



Date comandă

Numărul de comandă	966205 1
GTIN	4031405304147
Clasa articolului	98G

Descriere

Execuție:

Construcție de aluminiu stabilă, cu picioare pliabile 2x pentru trei înălțimi de lucru diferite (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Suprafață sigură la pășire datorită plăcii serigrafice, spațiu suficient pentru două persoane și echipamentele de lucru, suprafață de rezemare 1,7 x 0,6 m. Trepte adânci de 65 mm, canelate, pentru urcare și coborâre în siguranță. Cu role pentru deplasare ușoară. Papuci de plastic antialunecare. Încărcare maximă 300 kg. Transport ușor cu dimensiunile de transport (lxAxH în m): 1,71 x 0,74 x 0,25.

Descriere tehnică

Execuția treptelor	Treaptă
Greutate	24,5 kg
Adâncime treaptă	65 mm
Suprafață de bază (adâncime)	0,73 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,25 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,48 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,73 m
Suprafață de bază (lățime)	1,71 m

Suprafață de bază (lățime)	2 m
Suprafață de bază (lățime)	2,2 m
Înălțime de lucru cca.	2,25 m
Înălțime de lucru cca.	2,5 m
Înălțime de lucru cca.	2,75 m
Role	da
Reglabil pe înălțime	da
Capacitate portantă la produse de urcare	300 kg
Tip produs	Podest de lucru