

**Schelă rabatabilă, model standard, Înălțime platformă: 1550mm****Date comandă**

Numărul de comandă	966311 1550
GTIN	4003866535125
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Schelă rabatabilă cu manevrare simplă cu o singură mână a cadrului schelei, cu buton de blocare robust: Fixare și desfacere cu o singură apăsare. Unitate brevetată de panou lateral. Ghidaj silențios din plastic dur pentru fixare pe exterior: Fără deformarea muchiilor la îmbinarea cadrului de fixare pe exterior. Lățimea cadrului: 0,72 m; lungimea cadrului: 1,8 m inclusiv role de ghidaj cu frână Ø 125 mm. Demontabil până la o înălțime de lucru de max. 7,65 m.

Standard:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Descriere tehnică

Înălțimea cadrului	2,65 m
Înălțime de lucru cca.	3,55 m
Greutate	68 kg
Capacitate portantă la produse de urcare	200 kg
Tip produs	Schelă

