

## HEDI

### Reflector mobil cu LED, 230 V, Putere absorbită: 150W



#### Date comandă

Numărul de comandă	081211 150
GTIN	4003644022489
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu și corp de iluminat.  
Înterupător de pornire / oprire pe carcasă.

Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecție de jur împrejur).

##### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Descriere tehnică

Tensiune nominală	230 V
Flux luminos	16500 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 54
Greutate	8300 g
Lungimea cablului de conectare	5 m
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	nu există

Lungimea totală	430 mm
Lățimea totală	310 mm
Înălțimea totală	430 mm
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector