

**Cleaning-Stick, Lungime L: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă

358966 140

GTIN

Clasa articolului

38L

Descriere**Avantaj:**

- **Curățare temeinică a spațiului interior al mașinii.**
- **Completare perfectă pentru procesul automatizat de lucru.**
- **Recomandat pentru lubrifianț de răcire (5 – 120 bar) și aer comprimat (5 – 10 bar).**

Aplicație:

- **Extrem de recomandat pentru curățarea orificiilor, a buzunarelor și a cavităților posterioare.**
- **Abordare direcționată a poziției de curățat.**
- **Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.**

Accesorii opționale:

Duze universale Cod 358967.

Descriere tehnică

Ø cozii

16 mm

Mediu de lucru

Lichid de răcire și ungere

Mediu de lucru

Aer comprimat

Interval de turație

30 - 400 min⁻¹

Tip produs

Duză

Accesorii

Duze universale pentru stick de curățare Tip 50	358967 50
Duze universale pentru stick de curățare Tip 45	358967 45