

Garant GRIDLINE

**Dulapuri mobile de scule XL ToolCar, 20×20G, Număr de sertare: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	914590 7
GTIN	4062406294854
Clasa articolului	9GT

**Descriere****Execuție:**

Dulap mobil pentru scule XL ToolCar cu adâncime de 600 mm, cu **covoraș GARANT GridLine** rezistent la zgârieturi, antiderapant și cu capacitate foarte bună de protecție a suprafețelor.

Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus). Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele.

Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafețelor și a pieselor delicate. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 200 mm, cu strat de rulare din poliuretán TPU ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

**Livrare:**

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951520 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951520 Ref. 125.

**Culoare:**

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Notă:**

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951520 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951570 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951570 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Bare perforate de separare Cod 951520 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 și Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

## Descriere tehnică

Adâncime	630 mm
Greutate	118 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă totală maximă	600 kg
Număr de sertare	7
Înălțime	1080 mm
Serie	ToolCar
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime	820 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

---

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

951520 75

Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951520 125