

Mitutoyo

Transmițător U-WAVE-TMB cu bluetooth pentru micrometre de exterior, Tip: IP67



Date comandă

Numărul de comandă	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Sistem fără fir de transmitere a datelor U-WAVE fit.

- **Conectare directă a transmițătorului pe partea din spate a dispozitivului de măsurat - fără vreun cablu enervant.**
- **Confirmare sigură a transferului de date printr-un sunet de semnalizare sau un semnal cu LED roșu/portocaliu/verde.**
- **Interval de recepție cca 20 metri (în zona vizibilă)**
- **Durată de viață extraordinară a bateriei: 400.000 de transferuri de date cu doar o singură baterie.**

Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Adaptat pentru:

Coolant-Proof IP65 micrometre de exterior / ceasuri comparatoare cod 434065, 434461, 434622

Notă:

Vă rugăm să comandați modulul de conectare și emițătorul.

Descriere tehnică

Feedback	LED
Serie	HCT
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Emițător