

Garant**Pereche de mănuși MASTER FIT, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094303 9 |
| GTIN | 4062406295448 |
| Clasa articolului | 01H |

Descriere**Execuție:**

MASTER FIT Mănușă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru cele mai înalte exigențe privind precizia, flexibilitatea și sensibilitatea tactilă în medii de lucru uscate. Suprafață cu structură fină pe partea interioară a palmei, obținută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone și în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănușii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF și cu certificare Öko-Tex.

MASTER FIT Mănușă pentru montaj cu noduli pe fața palmei.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|---------------|-------------------|
| Serie | MASTER FIT |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |

| | |
|--------------------------------|--|
| Mărimea mănușilor | 9 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Îmbrăcămintă standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Recomandat pentru ecran tactil |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| EN 388 | 4131X |
| Material de suport | Lycra [®] / poliamidă |
| Strat de acoperire | PU pe bază de apă/Nitril |
| Variantă cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 255 mm |
| Culoarea | albastru / negru |
| Tehnologie de tricatat | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |