

**Garant****Pereche de mănuși MASTER FIT, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094302 11
GTIN	4062406295301
Clasa articolului	01H

**Descriere****Execuție:**

MASTER FIT Mănușă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru cele mai înalte exigențe privind precizia, flexibilitatea și sensibilitatea tactilă în medii de lucru uscate. Suprafață cu structură fină pe partea interioară a palmei, obținută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone și în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănușii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenței ridicate la abraziune. Fără DMF și cu certificare Öko-Text.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	11
Serie	MASTER FIT

Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131X
Material de suport	Lycra® / poliamidă
Strat de acoperire	PU pe bază de apă/Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	255 mm
Culoarea	albastru / negru
Tehnologie de tricotat	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale