

Garant**Mănuși Hybrid pentru mecanici, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094005 8
GTIN	4062406295493
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

Mănuși pentru mecanici robuste, dar foarte flexibile pentru activități dificile și pentru manevrarea obiectelor grele, care nu se mânuiesc ușor. Suprafața palmei este realizată dintr-o piele sintetică deosebit de rezistentă la uzură. În plus, partea căptușită absoarbe șocurile și loviturile, protejând totodată mâna. Dosul palmei este elastic și în același timp permite pielii să respire, asigurând cel mai mare confort posibil. Materialul de pe degetele arătătoare face posibilă operarea unui ecran tactil. Astfel, și smartphone-ul poate fi folosit, printre altele, fără a scoate mănușa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși universale
Mărimea mănușilor	8

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	1
Uscare	Uscare la aer
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prindere cu scai
EN 388	4111X
Material de suport	Piele artificială/Spandex
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	FG
Tip produs	Mănuși universale