

Garant**Cărucior cu grătar TG9 cu 5 suprafețe de încărcare, Tip: TG98****Date comandă**

Numărul de comandă	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, platformă încorporată din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificată la intervale de 40 mm. Mânerul pliabil aplicat lateral, cu manșon Haptoprene® din 2 componente, permite un unghi foarte larg de deschidere a ușii. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (cu frână), cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, Ø 200 mm. Se poate închide central cu mânerul de împingere din două componente Haptoprene, cu încuietoare cilindrică cu știft.

Standard:**EN 1757-3****Accesorii opționale:**

Fund suplimentar Cod 918578.

Culoare:Argintiu, **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă per raft	95 kg
Capacitate portantă totală	500 kg
Adâncime	810 mm
Înălțime	1835 mm
Lățimea platformei de încărcare	1200 mm
Adâncimea platformei de încărcare	800 mm
Greutate	179 kg
Lățime	1400 mm
Ø roții	200 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Vagonet

Accesorii

Raft intermediar pentru cărucior cu grătar TG9, pentru
agățare Adâncimea platformei de încărcare 800 mm

918578 800