

Garant**Cărucior cu grătar TG9 cu 5 suprafețe de încărcare, Tip: TG96****Date comandă**

Numărul de comandă	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, platformă încorporată din **blat de lemn** cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificată la intervale de 40 mm. Mânerul pliabil aplicat lateral, cu manșon Haptoprene® din 2 componente, permite un unghi foarte larg de deschidere a ușii. Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (cu frână), cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, Ø 200 mm. Se poate închide central cu mânerul de împingere din două componente Haptoprene, cu încuietoare cilindrică cu știft.

Standard:**EN 1757-3****Accesorii opționale:**

Fund suplimentar Cod 918578.

Culoare:Argintiu, **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Capacitate portantă totală	500 kg
Greutate	136 kg
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Capacitate portantă per raft	85 kg
Înălțime	1835 mm
Lățime	1200 mm
Ø roții	200 mm
Adâncime	710 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Vagonet

Accesorii

Raft intermediar pentru cărucior cu grătar TG9, pentru
agățare Adâncimea platformei de încărcare 700 mm

918578 700