

**Garant****Cuplaj de siguranță cu filet interior Filet interior, Filet interior de racordare: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080271 3/8
GTIN	4062406294984
Clasa articolului	01A

**Descriere****Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 și EN 983.

**Notă:**

Nipluri recomandate la Cod 080290 – 080293.

**Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.**

**Descriere tehnică**

Filet interior de racordare	3/8 inch
Presiune maximă de lucru	16 bar
Valoare debit	2250 l/min
Tip produs	Cuplaj

---

## Accesorii

Niplu cu filet interior Set de 5 piese Filet interior de  
racordare 3/8 inch

---

080291 3/8