

Garant**Suporturi de etichete pentru portscule, Pentru Ø manșonului portsculei: 63-GYmm****Date comandă**

Numărul de comandă	359140 63-GY
GTIN	4062406295745
Clasa articolului	31T

Descriere**Execuție:**

- Material plastic flexibil cu element auxiliar de blocare.
- Suprafață existentă pentru lipirea unei etichete (Ref. 25×54 mm).

Avantaj:

- Pentru introducerea pe flanșa de prindere a portsculei.
- După presetarea sculelor, se imprimă etichetele cu dimensiunile măsurate și se lipesc pe suportul de etichete.

Aplicație:

- Nu mai este necesară scrierea de mână și ștergerea este eliminată.
- Curat și ordonat (nu mai sunt necesare fițuici!).

Adaptat pentru:

Tip SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

Tip HSK – DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

Descriere tehnică

Pentru Ø manșonului portsculei	63 mm
Recomandat pentru codul de culoare	SK 40
Recomandat pentru codul de culoare	TS 63

Recomandat pentru codul de culoare	HSK 63
Recomandat pentru codul de culoare	PSC 63
Culoarea	gri
Tip produs	Clips