

Garant**CaraFin Disc de polizat diamantat, Ø 150 mm, Granulație: D10µm****Date comandă**

Numărul de comandă	567899 D10
GTIN	4062406295684
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Spumă de polizat din material PU elastic acoperit cu **granulație diamantată**, cu prindere cu scai. Grad de duritate al spumei adaptat ideal nivelului de polizare. Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de lustruire.

Aplicație:

Flexibilitate maximă și adaptare la contururi. **Fără pastă de lustruit.**

Adaptat pentru:

Disc-suport din PU Cod 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; disc de lustruire Cod 567762 150.

Cod 077771 PE14-118 și 077771 XCE10-8125.

Notă:

Alte spume de polizat CaraFin găsiți în catalogul de programe 55.

Descriere tehnică

Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire finală
Ø discurilor	150 mm

Culoarea	portocaliu
Serie	CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv	D
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Tip produs	Disc de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		