

3M**Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm, 947A, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	568532 40
GTIN	8718734418535
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Bandă de șlefuit Premium cu granulație ceramică **Cubitron™ II** modelată cu precizie (cu autoascuțire). Cu material abraziv ajutător, pentru o șlefuire și mai rece.

Aplicație:

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min⁻¹.

Performanțe semnificativ mai bune pe **materialele cu prelucrare dificilă** precum oțelul aliat, aliajele de nichel, cromul, aluminiul.

Conținut de fier, sulf și clor: <0,1 %

Descriere tehnică

Ø bandă de șlefuit	100 mm
Lungimea benzii de șlefuit	320 mm
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Granulație	40
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Denumirea producătorului	947A
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		