

3M**Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm, 237AA, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	568538 120
GTIN	8718734418689
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Suprafața cu structură fină piramidală garantează **cea mai bună finisare și cea mai mare durabilitate**. Recomandate în special pentru șlefuirea intermediară a tablelor din inox.

Aplicație:

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Granulație	120
Ø bandă de șlefuit	100 mm
Lungimea benzii de șlefuit	320 mm
Denumirea granulației 3M	A160
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Denumirea producătorului	237AA
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		