

**3M****Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm, 237AA, Granulație: 240****Date comandă**

Numărul de comandă	568538 240
GTIN	8718734418702
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Suprafața cu structură fină piramidală garantează **cea mai bună finisare și cea mai mare durabilitate**. Recomandate în special pentru șlefuirea intermediară a tablelor din inox.

**Aplicație:**

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Granulație	240
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Lungimea benzii de șlefuit	320 mm
Ø bandă de șlefuit	100 mm
Denumirea granulației 3M	A080
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Denumirea producătorului	237AA
Tip produs	Bandă de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		