

**Garant****Minibandă de șlefuit Ø 100×100 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	568558 100
GTIN	4062406297930
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Minibenzi de șlefuit Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Minibenzi din material abraziv pentru suprapunere, satinare și finisare.

Cu suport peliculă pentru o fixare ușoară pe toți cilindrii.

**Aplicație:**

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Culoarea	maro
Comparație granulație	100
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Lungimea benzii de șlefuit	320 mm
Ø bandă de șlefuit	100 mm
Execuție	A coarse
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Tip produs

Bandă de șlefuit

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

**Accesorii**

Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR

568575 AIR