

HOLEX**Perie cilindrică de șlefuit cu lamele din material abraziv (grosieră), Ø 100×100 mm, Comparație granulație: CRS****Date comandă**

Numărul de comandă	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm, Ø orificiului de preluare 19 mm, cu canal de pană multiplu.

Material abraziv pentru curățare grosieră, agresiv și durabil.

Aplicație:

Îndepărtare rapidă a arsurilor, ruginii, culorii de revenire și urmelor de lac. Finisare uniformă a suprafețelor. **Durabilitate mărită.**

Descriere tehnică

Suport de material abraziv	Material abraziv de curățare grosieră
Turație recomandată	2800 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm

Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Tip produs	Cilindru de curățare grosieră din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		