



## Set de clești, Număr de scule: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	954188 5
GTIN	2050002041929
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954188: 1 buc.

KNIPEX Clește universal Cod 701500 Ref. 160: 1 buc.

KNIPEX Clește drept cu fălci rotunde plate Cod 713150 Ref. 160: 1 buc.

KNIPEX Clește cu tăiere laterală Cod 724900 Ref. 160: 1 buc.

KNIPEX Clește pentru instalatori Cod 705800 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.

### Descriere tehnică

Adâncime	400 mm
Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Număr de scule	5
Adâncime în G	16
Execuție	cu clești
Greutate	0,978 kg

Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×16
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 250 mm	705800 250
Clește universal, polizat Lungimea totală 160 mm	701500 160
Clește cu fălci rotunde plate, drept, lustruit Lungimea totală 160 mm	713150 160
Clește cu tăiere laterală, polizat Lungimea totală 160 mm	724900 160
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954188	952001 954188
Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 125 mm	705800 125