

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 2mm



Date comandă

Numărul de comandă	085430 2
GTIN	5022044001206
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Grosimea cozii	6,35
----------------	------

Înălțimea scrisului	2 mm
Lungimea totală	63,5 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/Q mm	085431 2/Q
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/Y mm	085431 2/Y
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/A mm	085431 2/A
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/N mm	085431 2/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/& mm	085431 2/&
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/X mm	085431 2/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/H mm	085431 2/H
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/I mm	085431 2/I
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/R mm	085431 2/R
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/K mm	085431 2/K
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/M mm	085431 2/M
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/S mm	085431 2/S
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 2/F mm	085431 2/F
	085431 2/U

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/U mm

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/P mm

085431 2/P

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/T mm

085431 2/T

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/W mm

085431 2/W

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/L mm

085431 2/L

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/J mm

085431 2/J

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/D mm

085431 2/D

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/V mm

085431 2/V

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/G mm

085431 2/G

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/O mm

085431 2/O

Suport poanson Tip GRIP

085475 GRIP

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/C mm

085431 2/C

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/B mm

085431 2/B

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/Z mm

085431 2/Z

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 2/E mm

085431 2/E