



## Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 19



### Date comandă

Numărul de comandă	953695 19
GTIN	2050002043039
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953695: 1 buc.

STAHLWILLE Clichet 1/4 inch Cod 632000: 1 buc.

STAHLWILLE Prelungitor 1/4 inch Cod 632400 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.

STAHLWILLE Articulație cardanică 1/4 inch Cod 633500 Ref. 1/4: 1 buc.

STAHLWILLE Mâner tubular 1/4 inch Cod 632800 Ref. 150: 1 buc.

STAHLWILLE Mâner tip T 1/4 inch Cod 633000 Ref. 116: 1 buc.

STAHLWILLE Bit hexagonal Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Lățime: 200 mm

Adâncime: 200 mm

Lățime în G: 8

Adâncime în G: 8

### Descriere tehnică

Adâncime	200 mm
Lățime în G	8
Lățime	200 mm
Adâncime în G	8
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×8
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport din spumă dură cu cheie tubulară

## Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953695	952001 953695
Clichet reversibil, 1/4 inch Tip 1/4	632000 1/4
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4	633500 1/4
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632800 150
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633000 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631000 3,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13