



Set de chei tubulare 1/2 inch, Număr de scule: 31



Date comandă

Numărul de comandă	953831 31
GTIN	2050002042018
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953831: 1 buc.

STAHLWILLE Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640100 Ref. 1/2: 1 buc.

STAHLWILLE Prelungitor 1/2 inch Cod 641000 Ref. 75; 130; 255: Câte 1 buc.

STAHLWILLE Mâner tip T 1/2 inch Cod 641300 Ref. 300: 1 buc.

STAHLWILLE Articulație cardanică 1/2 inch Cod 641600 Ref. 1/2: 1 buc.

STAHLWILLE Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642100 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.

STAHLWILLE Bit de șurubelniță hexagonal 1/2 inch Cod 643200 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime	250 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	4,142 kg
Lățime în G	10

Număr de scule	31
Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642100 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642100 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642100 18
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643200 10
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642100 24
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643200 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642100 30
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953831	952001 953831
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643200 4
Clichet reversibil, 1/2 inch Tip 1/2	640100 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642100 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642100 15
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642100 27
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643200 5

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642100 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642100 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642100 17
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642100 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642100 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643200 7
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642100 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642100 16
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643200 6
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642100 11
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642100 32
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643200 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643200 8