

**Garant****Set de 5 piese din disc de polizat CaraFin Diamant, Ø 22 mm, Granulație: D64μm****Date comandă**

Numărul de comandă	553980 D64
GTIN	4062406300050
Clasa articolului	51G

**Descriere****Execuție:**

**CaraFin Sculă de lustruire diamantată** acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit. Bază moale din PU pentru prelucrarea cu acuratețe.

**Avantaj:**

Nu mai este nevoie de timp auxiliari pentru pregătire și curățare, ca în cazul pastelor diamantate. Adaptare optimă la contur.

**Aplicație:**

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă și adaptarea la contur, **fără paste de lustruit**.

Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinație cu micro sistemele de șlefuire Cod 078140 și 078150. Turație recomandată 2000 min<sup>-1</sup>.

**Descriere tehnică**

Culoarea	roz
Ø discurilor	22 mm
Nivel de șlefuire	Etapă de lustruire

Serie	CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv	D
Turație recomandată	2000 min <sup>-1</sup>
Caracteristici nume produs	Ø 22 mm
Tip produs	Disc de lustruire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		