

Garant**Set de 5 piese din disc de polizat CaraFin Diamant, Ø 32 mm, Granulație: D10µm****Date comandă**

Numărul de comandă	553985 D10
GTIN	4062406300548
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**. Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit. Bază dură din poliamidă. Optimă pentru eliminarea aspectului de coajă de portocală în procesul de polizare.

Avantaj:

Nu mai este nevoie de timpi auxiliari pentru pregătire și curățare, ca în cazul pastelor diamantate. Adaptare optimă la contur.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă și adaptarea la contur, **fără paste de lustruit**. Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinație cu microsistemele de șlefuire Cod 078140 și 078150. Turație recomandată 2000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire finală
Ø discurilor	32 mm
Culoarea	alb
Serie	CaraFin

Prescurtare pentru material abraziv	D
Turație recomandată	2000 min ⁻¹
Caracteristici nume produs	Ø 32 mm
Tip produs	Disc de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		