



Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă universal policristalin, Granulație pastă de șlefuit diamantată: 1 μm



Date comandă

Numărul de comandă	552350 1
GTIN	4027497101337
Clasa articolului	56L

Descriere

Execuție:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.

Diamant sintetic policristalin în seringă de 10g pentru rezultate rapide de polizare.

Aplicație:

Soluția care se poate amesteca în orice raport **cu alcool sau apă**, asigură un film optim de lubrifianț. Curățare ușoară, ecologică a sculelor și pieselor cu apă.

Ideal pentru lucrări de polizare în oțel și în titan cu o duritate de peste 60 HRC. Extrem de eficient deoarece datorită structurii policristaline a diamantelor se formează permanent noi tășuri în timpul utilizării.

Descriere tehnică

Granulație pastă de șlefuit diamantată	1 μm
Cod de culoare	albastru
Grad de finețe	foarte fin
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Pastă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	1-3 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Carbură (HM)	recomandat	1-3 m/s	
INOX	recomandat	1-3 m/s	
Ti	recomandat	1-3 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	1-3 m/s	
Piatră	recomandat	1-3 m/s	
Uscat	recomandat		