



Pastă de șlefuit diamantată 10 g, solubilă universal policristalin, Granulație pastă de șlefuit diamantată: 15μm



Date comandă

Numărul de comandă	552350 15
GTIN	4027497092482
Clasa articolului	56L

Descriere

Execuție:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.

Diamant sintetic policristalin în seringă de 10g pentru rezultate rapide de polizare.

Aplicație:

Soluția care se poate amesteca în orice raport **cu alcool sau apă**, asigură un film optim de lubrifiant. Curățare ușoară, ecologică a sculelor și pieselor cu apă.

Ideal pentru lucrări de polizare în oțel și în titan cu o duritate de peste 60 HRC. Extrem de eficient deoarece datorită structurii policristaline a diamantelor se formează permanent noi tășuri în timpul utilizării.

Descriere tehnică

Granulație pastă de șlefuit diamantată	15 μm
Grad de finețe	mediu
Cod de culoare	portocaliu
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Pastă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	1-3 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	1-3 m/s	H
Carbură (HM)	recomandat	1-3 m/s	
INOX	recomandat	1-3 m/s	
Ti	recomandat	1-3 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	1-3 m/s	
Piatră	recomandat	1-3 m/s	
Uscat	recomandat		