

Garant GRIDLINE

Unitate mobilă montată din fabrică pentru dulapurile GridLine, Recomandat pentru adâncimea carcusei în G: 28**Date comandă**

Numărul de comandă	958482 28
GTIN	4062406301125
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oțel, zincată. Complet cu set de roți montate și 1 set mâner de împingere Haptoprene din 2 componente. Pentru înșurubarea de dulapuri și dulapuri de scule GridLine. **Împingere dinspre peretele lateral.**

Montată din fabrică dacă se comandă în același timp dulapurile GridLine și unitatea mobilă.

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 931005 – 931535, dulapuri cu capacitate mare Cod 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roți fixe, 1 × set mâner de împingere.

Atenție:

Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectați obligatoriu înălțimea maximă indicată la montarea unității mobile.

La capacitatea portantă luați în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.

Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri de scule GridLine până la o înălțime maximă de 1000 mm. Capacitate portantă maximă totală a dulapurilor de scule 600 kg. **Neapărat necesară montarea de sertare cu deblocare individuală cu o singură mână a sertarului.**

Unitate mobilă recomandată pentru dulapurile cu capacitate mare GridLine până la o înălțime maximă de 1000 mm. Capacitate portantă maximă totală a dulapurilor cu capacitate mare 200 kg. **Numai pentru dulapuri cu capacitate mare GridLine fără sertare.**

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Înălțime de rezemare	160 mm
Ø roții fixe	125 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Tip produs	Unitate mobilă