

Garant GRIDLINE

Unitate mobilă montată din fabrică pentru dulapurile GridLine, Recomandat pentru adâncimea carcusei în G: 20**Date comandă**

Numărul de comandă	958482 20
GTIN	4062406301118
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oțel, zincată. Complet cu set de roți montate și 1 set mâner de împingere Haptoprene® din 2 componente. Pentru înșurubarea de dulapuri și dulapuri de scule GridLine. **Împingere dinspre peretele lateral.** Montată din fabrică dacă se comandă în același timp dulapurile GridLine și unitatea mobilă.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001 – 940123; Cod 940801 – 940863.

Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roți fixe, 1 × set mâner de împingere.

Atenție:

Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectați obligatoriu înălțimea maximă indicată la montarea unității mobile.

La capacitatea portantă luați în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.

Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri GridLine până la o înălțime maximă de 1250 mm. Capacitatea portantă maximă totală 200 kg. **Numai pentru dulapuri GridLine fără sertare.**

Descriere tehnică

Ø rolei de ghidaj	125 mm
-------------------	--------

Fișă de date

Ø roții fixe	125 mm
Adâncime	500 mm
Capacitate portantă maximă	200 kg
Înălțime de rezemare	160 mm
Tip produs	Unitate mobilă