

HOLEX**Disc abraziv cauciuc, Ø cozii 6 mm dur, Ø exterior mm / duritate: 75mm**

Date comandă

Numărul de comandă	553927 75
GTIN	4062406301149
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Legătură optimă între suport și discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare ușoară și rapidă a discului, cu mâna, chiar și după o utilizare dură.

Disc abraziv din cauciuc, Ø cozii 6 mm. Pentru prinderea discurilor de șlefuire cu **sistem de prindere rapidă cu închizător din metal**.

Aplicație:

Pentru șlefuirea rațională a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile în producția de scule, profiluri și modele, în producția mașinilor, aparatelor și containerelor.

Descriere tehnică

Grad de duritate	dur
Ø exterior	75 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Disc-suport

