

Garant GRIDLINE

**Unitate mobilă montată din fabrică pentru dulapurile de scule GridLine,
Recomandat pentru adâncimea carcusei în G: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	958481 24
GTIN	4062406299873
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

GridLine Unitate mobilă formată din 2 traverse din tablă de oțel, zincată. Complet cu set de roți montate și 1 set mâner de împingere Haptoprene® din 2 componente. Pentru înșurubarea de dulapuri și dulapuri de scule GridLine. **Împingere dinspre peretele lateral.**

Montată din fabrică dacă se comandă în același timp dulapurile de scule GridLine și unitatea mobilă.

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 930505 – 930735.

Livrare:

1 × traversă cu 2 role de ghidaj cu posibilitate de blocare, 1 × traversă cu 2 roți fixe, 1 × set mâner de împingere.

Atenție:

Din cauza pericolului de răsturnare, vă rugăm să respectați obligatoriu înălțimea maximă indicată la montarea unității mobile.

La capacitatea portantă luați în considerare greutatea proprie a dulapului / dulapului de scule.

Notă:

Unitate mobilă recomandată pentru dulapuri de scule GridLine până la o înălțime maximă de 1000 mm. Dulapuri de scule 24×24G numai până la o înălțime de 900 mm. Capacitatea portantă maximă totală 600 kg. **Neapărat necesară montarea de sertare cu deblocare individuală cu o singură mână a sertarului.**

Descriere tehnică

Înălțime de rezemare	160 mm
Adâncime	600 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Ø roții fixe	125 mm
Tip produs	Unitate mobilă