



Ham de siguranță IGNITE ION, Tip: M/XXL



Date comandă

Numărul de comandă	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Clasa articolului	09F

Descriere

Execuție:

Serie nouă de curele Ignite cu detalii rafinate, precum **bureți pentru umăr și picioare**, închizători Oktalock de calitate superioară pentru solicitarea uniformă a ambelor părți.

Înfășurarea chingii pentru muncă fără perturbații, precum și un **indicator de prăbușire**.

Greutate max. admisă: 140 Kg.

Ignite Ion. Curea Allround ușor de utilizat care nu are nevoie de alte explicații cu **ajustare foarte bună**. Două puncte de cuplare din material textil portocaliu, precum și un ochet dorsal din aluminiu. Strângerea și reglarea curelei se fac ușor.

Aplicație:

Lucrări de fațadă, construcții de schele, construcții de oțel, platforme de lucru cu ridicare, asigurare permanentă împotriva căderii.

Standard:

EN 361

Greutate: 1,2 kg

Descriere tehnică

Dimensiune producător	M / XXL
-----------------------	---------

Circumferința șoldurilor	800 - 1100 mm
Greutate	1,2 kg
Tip produs	Centură de prindere