



## Dispozitiv de verificare a unghiului de rotație pentru chei dinamometrice „SmartCheck Angle”, Domeniu max. de măsurare: 720grad



### Date comandă

Numărul de comandă	654660 720
GTIN	4018754323005
Clasa articolului	60N

### Descriere

#### Execuție:

Dispozitiv variabil și flexibil de verificare a unghiului de rotație datorită suporturilor schimbabile pentru chei pentru unghiul de rotație de până la 400 Nm. Ecranul, suportul de ecran și corpul de bază se pot roti cu 180°. Afișajul și tastatura cu membrană sunt protejate împotriva stropirii cu apă, iar carcasa este realizată din material plastic rezistent la șoc. Pentru transport, brațul rotativ poate fi fixat. Măsurătorile unghiului de rotație de până la 720° cu specificarea valorii nominale și evaluarea rezultatelor măsurate se realizează direct la aparat. Interfață USB pentru documentarea valorilor de test. În plus, o interfață bidirecțională, care permite parametrizarea noilor valori de test și utilizarea sistemelor proprii de comandă. Aparatul are o capacitate de memorare a până la 2000 de valori de test, cu marcaj temporal. Documentație software opțională disponibilă gratuit în link.

Moduri de utilizare: Afișaj sincron (**Track**), afișarea valorii de vârf (**Peak-Hold**).

#### Avantaj:

Dispozitiv compact și variabil de verificare a unghiului de rotație. Funcționare cu alimentator sau cu baterie.

#### Aplicație:

Verificarea **cheii pentru unghiul de rotație** în vederea stabilirii concordanței cu toleranțele specificate.

#### Livrare:

Inclusiv alimentator USB, adaptoare cu reducere la 1/4 inch și 3/8 inch, în genți stabile din plastic.

## Descriere tehnică

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Lungime L	452 mm
Lungime L	752 mm
Greutate	7,8 kg
Înălțime h <sub>2</sub>	327 mm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Înălțime h <sub>1</sub>	187 mm
Adaptor pătrat	1/2 inch
Lățime b	263 mm
Domeniu de măsurare	0 - 720 grad
Calibrarea	Preț la cerere
Interfață	Port USB
Serie	SmartCheck
Memorie pentru valori măsurate	da
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Precizie de măsurare a unghiului de rotație	±0,05 grad
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081551 6LR61
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3