

Garant GRIDLINE

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 100 mm, Adâncimea carcasei în G: 20**Date comandă**

Numărul de comandă	958145 20
GTIN	4062406301163
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțime de 100 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate).

Adaptat pentru:

Dulapuri cod 940001 – 940237; cod 940801 – 940907; cod 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, cod 971201 – 971349, cod 987001.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Socluul nu este recomandat pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate. Socluul nu este omologat, din motive de siguranță tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Descriere tehnică

Recomandat pentru lățimea carcasei în G	20
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	20
Lățime	500 mm
Înălțime	100 mm
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu