

Garant GRIDLINE

**Soclu adâncime 20G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 20****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 958140 20     |
| GTIN               | 4062406301156 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.**

**Adaptat pentru:**

Dulapuri cod 940001 – 940237; cod 940801 – 940907; cod 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, cod 971201 – 971349, cod 987001.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate. Soclul nu este omologat, din motive de siguranță tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitoare.

**Descriere tehnică**

|   |  |
|---|--|
| Adâncime                                  | 500 mm   |
| Înălțime                                  | 50 mm  |
| Lățime                                    | 500 mm   |
| Recomandat pentru lățimea carcasei în G   | 20   |
| Recomandat pentru adâncimea carcasei în G | 20   |
| Grosimea materialului                     | 1,2 mm   |
| Selectarea culorii                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Tip produs

Soclu