

Garant GRIDLINE

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, Înălțime 150 mm, Lățimea corpului în G: 20**Date comandă**

Numărul de comandă	958146 20
GTIN	4062406301170
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 150 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate) pentru transportul dulapurilor.

Adaptat pentru:

Dulapuri cod 940001 – 940237; cod 940801 – 940907; cod 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, cod 971201 – 971349, cod 987001.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate. Soclul nu este omologat, din motive de siguranță tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Descriere tehnică

Înălțime	150 mm
Recomandat pentru adâncimea carcsei în G	20
Lățime	500 mm
Recomandat pentru lățimea carcsei în G	20
Adâncime	500 mm
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu