

Garant
Set de cuțite de filetat cu seturi de tarozi (3 piese), pentru filet metric: M3-12

Date comandă

Numărul de comandă	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Clasa articolului	11K

Descriere
Execuție:

Cutie robustă din tablă cu mâner și 2 încuietori. Pentru a garanta transportul în siguranță, fiecare sculă este amplasată într-un suport propriu și este imediat accesibilă. Tarozi se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Conținut:

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130150: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 filieră Cod 140300: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 burghiu elicoidal Cod 114150: Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 1; 2

1 suport de scule cu clichet Cod 148700: Ref. 85

câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 șablon pentru fileturi Cod 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

Unghi al flancurilor: 60 grad

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
-------------------------	----------

Înălțime	58 mm
Lungime	418 mm
Lățime	229 mm
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip produs	Filiere

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Filiere 6g M M4	140300 M4
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X7 mm	149310 20X7
Set de tarozi manuali M M4	130150 M4
Set de tarozi manuali M M5	130150 M5
Filiere 6g M M10	140300 M10
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2
Set de tarozi manuali M M6	130150 M6
Set de tarozi manuali M M8	130150 M8
Set de tarozi manuali M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm	148700 85
Filiere 6g M M8	140300 M8
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X5 mm	149310 20X5
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 25X9 mm	149310 25X9
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 38X14 mm	149310 38X14
Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W	477000 M/W
Filiere 6g M M5	140300 M5

Filiere 6g M M3	140300 M3
Set de tarozi manuali M M3	130150 M3
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Filiere 6g M M12	140300 M12
Filiere 6g M M6	140300 M6
Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Suportți pentru tarozi, reglabili Tip 2	148410 2
Suportți pentru tarozi, reglabili Tip 1	148410 1
Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-12	145605 M3-12
Set de tarozi manuali M M12	130150 M12