



Set de cuțite de filetat cu seturi de tarozi (3 piese), pentru filet metric: M3-12



Date comandă

Numărul de comandă	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Clasa articolului	12K

Descriere

Execuție:

Cutie robustă din tablă cu mâner și 2 încuietori. Pentru a garanta transportul în siguranță, fiecare sculă este amplasată într-un suport propriu și este imediat accesibilă. Tarozii se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Conținut:

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130250: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

câte 1 filieră Cod 140330: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 burghiu elicoidal Cod 114030: Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 1; 2

1 suport de scule cu clichet Cod 148700: Ref. 85

câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 șablon pentru fileturi Cod 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Înălțime	55 mm

Lungime	416 mm
Lățime	221 mm
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip produs	Filiere

Accesorii

Filiere6g M M8	140330 M8
Set de tarozi manuali M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8	114030 8
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Filiere6g M M4	140330 M4
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 2	148410 2
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114030 5
Set de tarozi manuali M M6	130200 M6
Filiere6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114030 10,2
Filiere6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
Filiere6g M M5	140330 M5
Set de tarozi manuali M M12	130150 M12
Filiere6g M M6	140330 M6

Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W	477000 M/W
Set de tarozi manuali M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114030 2,5
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 38X14 mm	149310 38X14
Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm	148700 85
Set de tarozi manuali M M10	130200 M10
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 25X9 mm	149310 25X9
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X5 mm	149310 20X5
Set de tarozi manuali M M3	130200 M3
Set de tarozi manuali M M12	130200 M12
Filiere6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6	114030 6
Suportți pentru tarozi, reglabili Tip 1	148410 1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114030 6,8
Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-12	145610 M3-12