

Garant**Set de cuțite de filetat cu tarozi, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cutie robustă din tablă cu mâner și 2 încuietori. Pentru a garanta transportul în siguranță, fiecare sculă este amplasată într-un suport propriu și este imediat accesibilă. Tarozii se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Conținut:

Câte 3 tarozi Cod 131450: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 filieră Cod 140300: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Câte 1 burghiu elicoidal Cod 114150: Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 1; 2

1 suport de scule cu clichet Cod 148700: Ref. 85

câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 șablon pentru fileturi Cod 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Lungime	420 mm

Înălțime	55 mm
Lățime	223 mm
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Tip produs	Filiere

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Filiere6g M M8	140300 M8
Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W	477000 M/W
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M10	131450 M10
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2
Filiere6g M M5	140300 M5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Filiere6g M M12	140300 M12
Filiere6g M M3	140300 M3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Filiere6g M M6	140300 M6
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X7 mm	149310 20X7
Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm	148700 85
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 30X11 mm	149310 30X11
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M5	131450 M5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X5 mm	149310 20X5
Filiere6g M M4	140300 M4
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 2	148410 2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M4	131450 M4

Tarod pentru găuri străpunsescurt M M12	131450 M12
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Filiere6g M M10	140300 M10
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 25X9 mm	149310 25X9
Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 1	148410 1
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M8	131450 M8
Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 38X14 mm	149310 38X14
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M6	131450 M6
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M3	131450 M3
Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-12	145605 M3-12