



Mașină de găurit pneumatică, Tip: D2163Q



Date comandă

Numărul de comandă	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Serie de mașini de găurit performante și foarte silențioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oțel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea așchiilor provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă. Mașină de găurit în unghi cu dimensiunea pe colț 115 mm / 25 mm.

Livrare:

Inclusiv **mandrină de găurit cu prindere rapidă**.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 10 mm
Zgomot de lucru	78 dB(A)

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Lungime	242 mm
Putere de ieșire	330 W
Debit maxim de aer necesar	540 l/min
Turație maximă	0 - 2000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	D2163Q
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Greutate	1,1 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Mașină de găurit