



## Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 4209



### Date comandă

Numărul de comandă	692930 4209
GTIN	8024482185057
Clasa articolului	64A

### Descriere

#### Execuție:

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C. Versiuni Heavenly Delight cu un avantaj de greutate de aprox. 30% și o rezistență crescută în comparație cu modelele anterioare.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

#### Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

### Descriere tehnică

Dimensiune interioară H	95 mm
Dimensiune interioară l	300 mm

Greutate	2,6 kg
Dimensiune interioară L	420 mm
Încărcătură maximă	15 kg
Volum	12 l
Număr de închizători	2
Dimensiune exterioară l	366 mm
Dimensiune exterioară L	457 mm
Dimensiune exterioară H	118 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule