

**Valiză impermeabilă „Explorer”, Tip: 4216****Date comandă**

Numărul de comandă	692930 4216
GTIN	8024482185040
Clasa articolului	64A

**Descriere****Execuție:**

Valiză extrem de robustă din material plastic foarte rezistent la lovituri, umplută cu spumă preformată, cu formă cubică. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830 – 085875. Grosime mare constantă a pereților pentru o stabilitate ridicată. Etanșe la presiune și rezistente chimic. Rezistentă la temperaturi de la –33 până la 90 °C.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru protecția, ambalarea și transportul pieselor și aparatelor sensibile.

**Notă:**

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare și accesorii.

**Descriere tehnică**

Greutate	3,2 kg
Volum	20 l

Dimensiune interioară I	300 mm
Număr de închizători	2
Dimensiune interioară H	160 mm
Încărcătură maximă	22 kg
Dimensiune exterioară I	366 mm
Dimensiune exterioară L	457 mm
Dimensiune exterioară H	183 mm
Dimensiune interioară L	420 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Caracteristica valizei	rezistent la șoc
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Tip produs	Sistem de transport scule