

Garant GRIDLINE

Structură portantă cu picioare de sprijin și roți pentru bancuri de lucru ready-to-go înălțime 950 mm, Lățime dimensiune utilă / tip: 1800/3mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927265 1800/3
GTIN	4062406304614
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go, inclusiv picioare de sprijin cu 2 role de ghidare și 2 role fixe, Ø 125 mm, cu suprafață de rulare din poliuretlan, gri fără amprentă. Capacitatea portantă a structurii mobile este de până la 600 kg (banc de lucru inclusiv conținut).

Adaptat pentru:

Adecvat pentru o înălțime de 700 mm a carcasei. Structură compusă din 3 carcase 24G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Bancurile mobile de lucru necesită obligatoriu sertare cu o deblocare individuală cu o singură mână. Nu este recomandat pentru bancuri de lucru cu carcasă deschisă retractabilă.

Descriere tehnică

Serie	Ready-to-go
Lățime	1900 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime	900 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm

Ø roții	125 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Unitate mobilă