

Garant GRIDLINE

Structură portantă cu picioare de sprijin și roți pentru bancuri de lucru ready-to-go înălțime 950 mm, Lățime dimensiune utilă / tip: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927265 1000
GTIN	4062406304584
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go, inclusiv picioare de sprijin cu 2 role de ghidare și 2 role fixe, Ø 125 mm, cu suprafață de rulare din poliuretan, gri fără amprentă. Capacitatea portantă a structurii mobile este de până la 600 kg (banc de lucru inclusiv conținut).

Adaptat pentru:

Adecvat pentru o înălțime de 700 mm a carcasei. Structură compusă din 1 carcasă 16G și 1 carcasă 24G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Bancurile mobile de lucru necesită obligatoriu sertare cu o deblocare individuală cu o singură mână. Nu este recomandat pentru bancuri de lucru cu carcasă deschisă retractabilă.

Descriere tehnică

Serie	Ready-to-go
Adâncime	700 mm
Lățime	1100 mm

Înălțime	900 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Unitate mobilă